


# 真空コネクター

空気に敏感な試料を取り扱う際、真空ラインに接続して簡単に脱気、乾燥、封管作業ができます。テフロン製ピストンバルブを回すことにより真空ラインへの開閉が出来ます。試料に接触する部分はパイレックスガラス、テフロン、バイトンだけですので化学的に極めて安定で、部品は別々に販売しております。

Cat. No.	価 格	品 名	仕 様
552-5	¥20,000	真空コネクターセット	外径 5mm用
552-10	¥20,000	真空コネクターセット	外径10mm用

## 構成部品

Cat. No.	価 格	品 名	仕 様
552-P	¥5,500	ピストンバルブ	テフロン 5mm、10mm共通
552-5-B	¥6,200	アルミブッシング	アルミ 5mm用
552-10-B	¥6,200	アルミブッシング	アルミ 10mm用
552-5-0	¥700	O-リング	バイトン 5mm用
552-10-0	¥700	O-リング	バイトン 10mm用
552-G	¥9,500	ガラスアダプター	パイレックス 5mm、10mm共通



# NMRサンプルチューブラック

Cat. No.	価 格	仕 様
820-A	¥5,000	5mm用 72本立て ポリプロピレン製 外寸 D210 * W110 * H220
820-B	¥5,000	10mm用 18本立て ポリプロピレン製 外寸 D210 * W110 * H220

